



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650240695 - MULTI ATF MOTUL 1L. 105784

ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento especialmente diseñado para la mayoría de las cajas de transmisión automáticas modernas (modo manual, modo secuencial, controlado electrónicamente) con o sin embrague de bloqueo de deslizamiento.

Especialmente recomendado para su uso en cajas de cambios automáticas de los fabricantes de automóviles Americanos GM, FORD, CHRYSLER, fabricantes de automóviles asiáticos HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA ..., o fabricantes de automóviles europeos como BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT,

También se recomienda su uso en cajas de cambios automáticas anteriores, convertidores de par, dirección asistida, inversores de marcha de embarcaciones de recreo, transmisiones hidrostáticas, sistemas mecánicos e hidráulicos donde se requieren fluidos DEXRON (excepto DEXRON VI) o MERCON ATF Z1 (except CVTs), Tip-tronic, G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, PY112995PA, LT 71141, LA2634, ETL 7045E, ETL 8072B, 83 22 9 407 807, 83 22 0 142 516, 83 22 0 402 413, 83 22 9 407 765, 83 22 2 305 396 (ATF2), ATF2, 81 22 9 400 272, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602, ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, Z 000169756, 9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, ATF+3, ATF+4, 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4, MERCON, MERCON V, WSS-M2C185-A, XT-2-QDX, XT-5-QM, XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5, WSA-M2C195-A, WSS-M2C924-A, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, 88900925, 1940771, 19256039, 88861950, 88861951, ATF Z1 (except CVTs), 082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs), Red-1, SP II, SP III, ATF 9638, 040000C90SG, ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC W, ATF Z1 (except CVTs), H50235, SCS, M-1375.4, JLM 20237, JLM 20238, Jaguar Fluid 8432, SP III, ATF SP-3, Red-1, UM040 CH020, M-1375.4, TYK500050, STC 4863, ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638, 231603, JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT, ATF F-1, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A 001 989 22 03, ASW 3309, 83 22 0 402 413, ATF-PA, ATF-J2, ATF-J3, SP II, SP III, PSF 3, AYC Fluid, ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC W, ATF D3M, Z 000169756, Z 000169756, Z 000169756, 9730 AC, 9730 AC, 9730 AC, 9735-EJ, 9735-EJ, 9735-EJ, JWS 3309, JWS 3309, JWS 3309, 999 917 547 00 (A2), 043 205 28, ATF WS, DP0, Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3, PL 31493PA, JWS 3309, 93 165 147, T-IV, 22686186, KO410Y0700, ATF HP, SKU: SOA868V9241, JWS 3314, JWS 3317, JWS 2384K, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF, 08886-81015, 08886-00405, 97342, 1161521, 1161540, 97340, G 052 025, G 052 162, TL 52 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, JWS 3309, JWS 2312D, CLIP, FF ATF, AW-F21, TES-228 (C-4), TES-295, 1A, H55.6335.xx (G607), TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C, 4G4319A509 / AA / S, ATF Red-1K, Transmax J, Transmax Z, ATF LT 71141, JWS 3314, TITAN ATF 4400, TITAN 3353, K17, ATF HP, ATF 3309, ATF 3317, Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4, M-1375.4, LA2634, ATF 3353, 3403(-M115), ETL 7045E, ETL 8072B, N402, ATF H50235, Fluide AT 42, Lifeguard 5, S671 090 170, S671 090 255, Lifeguard 6, Diamond (USA) / Dia Queen PSF, JF613E, 83 22 0 026 922, MS 5931, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE), AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP, 9.55550-AG1, 9.55550-AG2, FNR5, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), ESP-M2C166-H, XL-12, SQ-M2C9010-A, MERCON SP, WSS-M2C186-A, 1940773, 9985010, Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid, DEX-II, JWS 3314, MATIC D, Besco ATF II, ATF+3, DEX-II, SP II, JWS 3314,

MATIC D, N402, ATF D-II, ATF M-III, MB 236.1, LA2634, ETL 7045E, 81 22 9 400 272, PSF-II, GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466, CLIP, ATF 206, 93 160 393, G 052 533, G 052 990, G 052 533, G 052 990, JWS 3314, JWS 3317, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TranSynd, G 052 533, G 052 533, GM 21005966, GM 1940700, GM 1940767

